

LENTES PLANAS PARA SENSORES PASSIVOS DE MOVIMENTO – TABELA COMPARATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÂNGULO DETEC.	ALCANCE	DISTÂNCIA FOCAL	(*) RAIO CURVATURA	NÚMERO SETORES	DIMENSÕES TOTAIS	(**) ALTURA INSTALAÇÃO	(***) ÂNGULO INSTALAÇÃO
HV-56	Transparente 15 setores	110 °	12 m	27 mm	27 até 52 mm	15	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 °
HV-57	Leitosa 15 setores	110 °	12 m	27 mm	27 até 52 mm	15	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 °
HV-58	Transparente 24 setores	110 °	12 m	29 mm	29 até 58 mm	24	57 X 44 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 °
HV-59	Leitosa 24 setores	110 °	12 m	29 mm	29 até 58 mm	24	57 X 44 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 °
HV-60	Transparente 20 setores	115 °	13 m	23 mm	23 até 46 mm	20	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 °
HV-61	Leitosa 20 setores	115 °	13 m	23 mm	23 até 46 mm	20	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 °
HV-82	Transparente 24 setores PET IMMUNE	115 °	13 m	30 mm	30 até 60 mm	24	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 ° (****)
HV-83	Leitosa 24 setores PET IMMUNE	115 °	13 m	30 mm	30 até 60 mm	24	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 ° (****)
HV-68	Leitosa 55 setores PET IMMUNE	115 °	14 m	30.5 mm	30 até 60 mm	54	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 ° (****)
HV-69	Leitosa 55 setores PET IMMUNE	115 °	14 m	30.5 mm	30 até 60 mm	54	60 X 42 mm ²	2.0 até 3.0 m	0 até 15 ° (****)

- (*) MELHOR DESEMPENHO OCORRE COM O RAO DE CURVATURA IGUAL À DISTÂNCIA FOCAL
 (**) MELHOR DESEMPENHO OCORRE PARA ALTURA DE 2.1 m
 (***) MELHOR DESEMPENHO OCORRE A 15 ° (LENTE PET IMMUNE, VIDE ****)
 (****) PARA OBTER CARACTERÍSTICA “PET IMMUNE” INSTALAR O SENSOR A 0 ° (POSIÇÃO VERTICAL)